

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261109 20/11
GTIN	4045197655806
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
ISO kod držača	SVJBR/L 2020K11
Veličina pločice	11 mm
Veličina drške	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Duljina glave L ₁	23 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500