

Garant
Weldon stezna glava oblik ADB, SK 40 A = 100, Stezni \varnothing D1: 14mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300230 14
GTIN	4045197282941
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Stezni \varnothing D ₁	14 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski \varnothing D	44 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Oblik B prikladan za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladan za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm	309900 12