

HOLEX®**TCMT 16T308 Set od 10 komada, Vrsta: HBX020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261030 HBX020
GTIN	4045197671264
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T308 Set od 10 komada HBX020 Vrsta: HBX020

Lomač odvojenih čestica: PM

Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mmPosmak f : 0,06 - 0,3 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 80 - 300 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 300 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica	PM
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Posmak f	0,06 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HBX020
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno