

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261107 20/16
GTIN	4045197655745
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SVHBR/L 2020K16
Podložna pločica	269005 8
Vijak za podlošku	269013 2
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Duljina glave L ₁	16 mm
Veličina pločice	16 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina drške	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 2	269028 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Podložna pločica tip 8	269005 8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500