

**Garant**

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 40 kratko,  
Stezni Ø D1: 16mm**


**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300210 16
GTIN	4045197282859
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.**

**GARANT –**

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

**Tehnički opis**

Rezervni stezni vijak 309900	16
Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Vanjski Ø D	48 mm
Prihvat	SK 40 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Provrt za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakOblik A prikladan za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladan za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladan za strmi konus 40	308605 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40

Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm	309900 16