



Držac za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/16 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261120 25/16
GTIN	4960664585595
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Žlijebovi obrađeni parom za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s: 25 mm

ISO kod držača: A25S SVUBR/L16

Promjer: 25 mm

Kut rezne oštrice κ: 93 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1604..

Minimalni Ø predbušenja D_{min}: 34 mm

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Vijak s podloškom	269014 1
Udaljenost vrha od osi	20,5 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	34 mm
Promjer	25 mm
Podložna pločica	269006 1
ISO kod držača	A25S SVUBR/L16
Veličina pločice	16 mm
Duljina izboja L ₁	100 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 7
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L ₂	24 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	25 mm
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeca šipka

Pribor

Podložna pločica	269055
Vijak za podložnu pločicu	269203
Pritezni vijak	269411
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maksimalni okretni moment 500 cNm	659906 500
Pritezni vijak Tip 7	269022 7
Podložna pločica Tip 1	269006 1
Vijak za podložnu pločicu Tip 1	269014 1