

HOLEX®
TCMT 16T308 Set od 10 komada, Vrsta: HBX130

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261030 HBX130
GTIN	4045197671288
Razred artikla	22D

Opis

TCMT 16T308 Set od 10 komada HBX130 Vrsta: HBX130

Lomač odvojenih čestica: MM

 Dubina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

 Posmak f : 0,06 - 0,3 mm/okr

 Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 200 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	MM
Glavna primjena	M
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Dubina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Posmak f	0,06 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HBX130
Jednostavno/grubo-dodjela	Polugruba obrada

Rezni materijal	HM
Seriya	Okretni stezni držač
Seriya	Rezna glava
Seriya	Bušeća šipka
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Dodjeljivanje okretne ploče	neutralno