

**Garant****Weldon stezna glava oblik ADB, SK 40 A = 100, Stezni  $\varnothing$  D1: 18mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300230 18
GTIN	4045197282965
Razred artikla	31A

## Opis

**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

**GARANT –**Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.**Upotreba:**

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

## Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Rezervni stezni vijak 309900	16
Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	18 mm
Vanjski $\varnothing$ D	50 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

## Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A ( L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
	308802 40

Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308830 40

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308806 40

Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M

308670 40M

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308795 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40

308801 40

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 16 mm

309900 16