

Garant**Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261106 12/11 |
| GTIN | 4045197655462 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| Veličina drške | 12 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. |
| ISO kod držača | SVHBR/L 1212F11 |
| Funkcionalna širina L ₄ | 16 mm |
| Duljina glave L ₁ | 13 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 22 |
| Ukupna duljina L | 80 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Primjena | desno |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 107,5 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22 | 269028 22 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |