

Garant**Držać za tokarenje, neutralno, Vel. drške/veličina pločice: 12/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261111 12/11
GTIN	4045197655820
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄ za neutralne držače	6 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače	80 mm
Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVBN 1212F11
Duljina izboja L ₁ za neutralne držače	18,5 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	72,5 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500