

Garant
eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 16/3mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273835 16/3
GTIN	4045197517302
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. $8 \times w$

Napomena:

Maksimalni \varnothing = ograničeni \varnothing obratka zahvaljujući izvedbi.

Od 19,5 mm dubine utora (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za odrezivanje / ubodno tokarenje br. 273656 - 273670.

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

Tehnički opis

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Dubina utora t_{maks}	25 mm
Širina utora w	3 mm
Duljina glave L_1	43 mm
Ukupna duljina L	90 mm
Serijski	Eco
maksimalan \varnothing	50 mm

Širina drške b	16 mm
Primjena	desno
Unutarje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 5	279815 5
----------------------	----------