



Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 32/16 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261121 32/16
GTIN	4960664585625
Razred artikla	25U

Opis

Izvedba:

Žlijebovi obrađeni parom za poboljšano odvođenje odvojenih čestica, smanjena sklonost vibracijama, stabilna obrada.

Unutarnje hlađenje: da

Ø drške D_s: 32 mm

ISO kod držača: A32S SVUBR/L16

Promjer: 32 mm

Kut rezne oštrice κ: 93 stupanj

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1604..

Minimalni Ø predbušenja D_{min}: 40 mm

Tehnički opis

Vijak s podloškom	269014 1
Udaljenost vrha od osi	28 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269022 7
Promjer	32 mm
Duljina izboja L ₁	130 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	40 mm
ISO kod držača	A32S SVUBR/L16
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..

Podložna pločica	269006 1
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina L ₂	31 mm
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Ø drške D _s	32 mm
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	5×D
Standard	DIN 8024
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušeća šipka

Pribor

Pritezni vijak	269411
Vijak za podložnu pločicu	269203
Podložna pločica	269055
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Precizni bit za Torx®, drška E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maksimalni okretni moment 500 cNm	659906 500
Podložna pločica Tip 1	269006 1
Pritezni vijak Tip 7	269022 7
Vijak za podložnu pločicu Tip 1	269014 1