

Garant

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261130 16/11
GTIN	4045197656094
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	A16Q SVQBR/L11
Veličina pločice	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	21 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Duljina glave L_1	16,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	15,5 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D_s	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500