

HOLEX®
Plošna stezna glava oblik AD, SK 40 A = 100, Stezni Ø D1: 20 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300260 20
GTIN	4045197143884
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

S Balluffchip provrtima.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 3 µm

Vanjski Ø D: 52 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 20

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	20 mm
Rezervni stezni vijak 309900	20
Vanjski Ø D	52 mm
Prihvat	SK 40 A = 100
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC

Pribor

Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Pritezni svornjak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Pritezni svornjak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Pritezni svornjak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 40	308740 40
	308610 40

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40

Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
---	-----------

Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
--	-----------

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308810 40
--	-----------

Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
---	-----------

Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
--	-----------

Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308812 40
---	-----------

Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
---	-----------

Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 40 SK	308820 40
---	-----------

Pritezni svornjak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
---	-----------

Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40
---	-----------

Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
---	-----------

Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 40 SK	308830 40
--	-----------

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
---	-----------