

**Garant**

**Držak za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
20/11 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261130 20/11
GTIN	4045197656100
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..
ISO kod držača	A20R SVQBR/L11
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Duljina glave $L_1$	20,5 mm
Ukupna duljina $L$	200 mm
Stezna visina $L_2$	19 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	107,5 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500