


Garant**Pločica s punim profilom 60° vanjska, desna, HB7125, korak: 1,25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270704 1,25
GTIN	4045197453051
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:****Pločica punog profila 60°** za vanjski navoj prema DIN / ISO R 262 (DIN 13) polje tolerancije 6g.**Tehnički opis**

Rezni materijal	HM
Nagib navoja	1,25 mm
Primjena	desni
unutarnja/vanjska primjena	vanjski
Profil izmjenjive rezne pločice	Puni profil
Vrsta	HB7125
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH

Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Debljina	3,6 mm
Veličina pločice L	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	60 m/min	S
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		