

**Garant**

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261130 25/16
GTIN	4045197653659
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod držača	A25R SVQBR/L16
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	23 mm
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 8

269028 8

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500