

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M30
GTIN	2050001741806
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Duljina navoja za maticu E	24 mm
Vanjski Ø prstena B	108 mm
Ø navoja	M30
Ø vijenca, podloga C	65 mm
Unutarnji Ø prstena A	60 mm
Ukupna visina F	109 mm
Težina	1,7 kg

List s podacima

Duljina navoja	45 mm
Dimenzija D	24 mm
Nosivost WLL SF 4:1	12 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak