

**VBMT 110308, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261176 CA6525
GTIN	4960664492343
Razred artikla	25E

Opis

VBMT 110308 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: HQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 2 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110308
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje