

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB, SK 40 A = 160, Stezni Ø D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300275 10
GTIN	4045197283108
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	160 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Stezni Ø D ₁	10 mm
Vanjski Ø D	35 mm
Prihvat	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm

Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
	308700 40

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 40

Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm)
prikladno za strmi konus 40

308625 40

Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40

308740 40

Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus
40

308605 40

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40

308650 40

Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 40

308820 40

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim \varnothing D1 10 mm

309900 10