

Garant**Weldon stezna glava oblik ADB, SK 40 A = 130, Stezni \varnothing D1: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300270 10
GTIN	4045197283009
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	130 mm
Stezni \varnothing D ₁	10 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Vanjski \varnothing D	35 mm
Prihvat	SK 40 A = 130
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308790 40
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladan za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedomzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90°zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijakMori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladan za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 45°zabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijakzabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijakOblik B prikladan za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladan za strmi konus 40	308605 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladan za strmi konus 40	308700 40
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijakMazak, oblik A prikladan za strmi konus 40M	308670 40M
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladan za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladan za strmi konus 40	308610 40

Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mmzabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm	309900 10