

Garant

Izmjenjivi nož za izradu skošenja 45° unutarnji, lijevi, L1 = 15 mm, Ø Dmin: 6,2 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	270398 6,2
GTIN	4045197588784
Razred artikla	211

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200 – 270204.

Ø drške d: 6 mm

Udaljenost između vrhova i sredine L₃: 2,95 mm

maksimalna dubina reza t_{maks}: 1,75 mm

Radijus R: 0,2 mm

Tehnički opis

Ø drške d	6 mm
maksimalna dubina reza t _{maks}	1,75 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L ₃	2,95 mm
Minimalni Ø D _{min}	6,2 mm
Duljina izboja L ₁	25 mm
Radijus R	0,2 mm
Atribut imena proizvoda	L ₁ = 15 mm
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za tokarenje