

Garant

Izmjenjivi nož za tokarenje unut. navoja, puni profil 60°, unutarnji, desni, L1 = 16 mm, Ø Dmin / korak: 8,3/1,5mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	270400 8,3/1,5
GTIN	4045197467515
Razred artikla	21I

Opis**Upotreba:**

Za držače za tokarenje br. 270200 – 270204.

Tehnički opis

Minimalni Ø D _{min}	8,3 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6H
Minimalna dostava h _{min}	0,87 mm
Udaljenost vrhova navoja i čela Y	1 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L ₃	2,9 mm
Ø drške d	6 mm
Serija	Micro
Duljina izboja L ₁	16 mm
Atribut imena proizvoda	L ₁ = 16 mm
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi nož za tokarenju navoja

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	30 m/min	S
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	150 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		