

Garant

**Weldon stezna glava oblik ADB s rupama rashladnog kanala, SK 50 kratko,
Stezni \varnothing D1: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300298 6
GTIN	4045197463395
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

GARANT –

Sve drške tvrdo tokarene. Kvaliteta centriranja G 2,5 / 25000 min⁻¹.

S rashladnim kanalima koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	63 mm
Rezervni stezni vijak 309900	6
Stezni \varnothing D ₁	6 mm
Vanjski \varnothing D	25 mm
Prihvat	SK 50 kratko
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Provrta za rashladne kanale	zaključavanje moguće
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
	308720 50

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen
prikladno za strmi konus 50

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872)
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

308820 50

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznom \varnothing D1 6 mm

309900 6