

Garant**eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje ravna, lijevi, širina utora W: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273881 6
GTIN	4045197517654
Razred artikla	21W

Opis**Upotreba:**Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273846**.**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza t_{maks} : 28 mm

Stezni vijak: 279815 9

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	28 mm
Širina utora w	6 mm
Serija	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9

279815 9

Pritezni vijak

279910