

## Garant

**eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje ravna, desno, širina utora W: 2,5mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273880 2,5
GTIN	4045197517548
Razred artikla	21W

### Opis

#### Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273846**.

#### Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 21 mm

Stezni vijak: 279815 9

### Tehnički opis

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	21 mm
Širina utora w	2,5 mm
Seriya	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

---

**Pribor**

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910