

LOCTITE**Ljepilo s trenutnim djelovanjem, 3 g, oznaka proizvođača: 454****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083351 454
GTIN	4058093008935
Razred artikla	04L

Opis**Izvedba:**

Univerzalno primjenljivo za spajanje različitih materijala. Brzo otvrdnuće i čisti, skoro nevidljivi spojevi. Otvrdnuće preko vlage zraka.

Upotreba:

Univerzalno ljepilo.

Napomena:

Nije isporučivo u svim državama. Ekspresna dostava nije moguća.

Tehnički opis

Čvrstoća prema	5 - 10 s
Oznaka proizvođača	LOCTITE 454
Vlačno smična čvrstoća	20,9 N/mm ²
Označavanje opasnih tvari	GHS07: Uskličnik
Dinamična viskoznost	150 - 450 mPas
Temperatura skladištenja	2 °C

List s podacima

Temperatura na području primjene	-40 - 120 °C
Oblik	Gel
Rok trajanja od datuma proizvodnje	24 mjesec
Kemijska baza	Etil cijanoakrilat
Gustoća	1,05 g/cm ³
Osobina	ne uvlači se
Osobina	bez kapanja
prikladno za materijal	Koža
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	Papir
prikladno za materijal	Drvo
prikladno za materijal	Karton
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	porozni materijali
Boja	prozirno
Količina punjenja	3 ml
maksimalna dimenzija pukotina	0,15 mm
Atribut imena proizvoda	3 g
Vrsta proizvoda	Sekundno ljepilo