

HOLEX®
Plošna stezna glava oblik AD, SK 50 kratko, Stezni Ø D1: 12 mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 300300 12 |
| GTIN | 4045197144027 |
| Razred artikla | 32A |

Opis
Izvedba:

S Balluffchip provrtima.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim prihvatnim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni vijak (AB) br. 308600 – 308806, AB stezni ključ br. 308810 – 308830.

Standard: DIN 6359

Norma prihvata: DIN 69871

Norma prihvata: ISO 7388-1

Oblik: AD

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Točnost rotacije: ≤ 3 µm

Duljina izboja A-dimenzija: 63 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervni stezni vijak 309900: 12

Tehnički opis

| | |
|------------------------------|-------|
| Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 12 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 42 mm |
| Prihvat | SK 50 kratko |
| Standard | DIN 6359 |
| Norma prihvata | DIN 69871 |
| Norma prihvata | ISO 7388-1 |
| Oblik | AD |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HPC |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK | 308812 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308650 50 |
| Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308765 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308660 50 |
| Stezni ključ za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK | 308820 50 |
| Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Stezni ključ za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za strmi konus 50 SK | 308830 50 |
| Poseban pritezni svornjak prikladno za strmi konus 50 | 308740 50 |
| Pritezni svornjak Oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308600 50 |
| Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308620 50 |
| Pritezni svornjak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308615 50 |
| | 308610 50 |

Pritezni svornjak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50

| | |
|---|-----------|
| Pritezni svornjak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308785 50 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Pritezni svornjak Oblik B prikladno za strmi konus 50 | 308640 50 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za strmi konus 50 SK | 308810 50 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308700 50 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50 | 308605 50 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Specijalni pritezni svornjak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308720 50 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Pritezni svornjak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 | 308795 50 |
|---|-----------|