

**Garant**
**VB.T 110304, Vrsta: HB7310**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261224 HB7310
GTIN	4045197696243
Razred artikla	21G

### Opis

VB.T 110304 HB7310 Vrsta: HB7310  
 Lomač odvojenih čestica: AM  
 Tolerancija: G  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
 Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 350 - 600 m/min

### Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM

Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGT 110304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje