

**Očna matica, Ø navoja: M30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086477 M30
GTIN	2050001741851
Razred artikla	08Y

**Opis****Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

**Napomena:**

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

**SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.**

**Tehnički opis**

Unutarnji Ø prstena A	60 mm
Duljina navoja za maticu E	24 mm
Težina	1,7 kg
Vanjski Ø prstena B	108 mm
Ø navoja	M30
Ukupna visina F	109 mm
Ø vijenca, podloga C	65 mm

## List s podacima

Dimenzija D	24 mm
Nosivost WLL SF 4:1	12 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak