

Garant**eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 20/3mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273836 20/3
GTIN	4045197517340
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. 10×w

Napomena:

Maksimalni \varnothing = ograničeni \varnothing obratka zahvaljujući izvedbi.

Od 19,5 mm dubine utora (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s izratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za odrezivanje / ubodno tokarenje br. 273656 - 273670.

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

Tehnički opis

Duljina glave L_1	49 mm
Širina utora w	3 mm
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Dubina utora t_{maks}	30 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Ukupna duljina L	108 mm
Serijski	Eco
maksimalan \varnothing	60 mm

Širina drške b	20 mm
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Pritezni vijak tip 6	279815 6
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600