

Garant
eco držač za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273861 16/2
GTIN	4045197581990
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670. Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master eco prihvatom br. 319006 – 319136.

Tehnički opis

Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	31,5 mm
Funkcionalna širina L_4	16 mm
Širina utora w	2 mm
Dubina utora t_{maks}	14 mm
Ukupna duljina L	78,5 mm
Serija	Eco
Širina drške b	16 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 5	279815 5
Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600