

**Prstenasti vijak, Ø navoja: M36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086472 M36
GTIN	2050001757937
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!

SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.

Tehnički opis

Ukupna visina F	128 mm
Težina	2,15 kg
Ø vijenca, podloga C	75 mm
Vanjski Ø prstena B	126 mm
Duljina navoja za maticu E	26 mm
Ø navoja	M36
Unutarnji Ø prstena A	70 mm

List s podacima

Duljina navoja	54 mm
Dimenzija D	28 mm
Nosivost WLL SF 4:1	16 t
Vrsta proizvoda	Prstenasti vijak