

Garant
eco držač za tokarenje, desno, širina drške b: 20mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273845 20
GTIN	4045197517432
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

GARANT eco sustav modularnih držača s internim dovodom rashladnog sredstva na oštrice.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 273881 i 273891.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć je isključivo u kombinaciji s GARANT eco setovima br.

317900 - 319886 i GARANT eco izmjenjivim glavama za tokarenje br. **273880 - 273891**. Početne vrijednosti, ovisno o situaciji stezanja i materijalu, smanjiti za 30% do 50%.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina glave L₁: 20,5 mm

Ukupna duljina L: 94 mm

Vijak: 279815 9

Tehnički opis

Širina drške b	20 mm
Duljina glave L ₁	20,5 mm
Vijak	279815 9
Ukupna duljina L	94 mm
Serija	Eco

Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910