

Garant**eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje ravna, lijevi, širina utora W: 2mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273881 2
GTIN	4045197517609
Razred artikla	21W

Opis

Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273846**.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza t_{maks} : 21 mm

Stezni vijak: 279815 9

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	21 mm
Širina utora w	2 mm
Serija	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910