

Garant**VBGT 110301, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	AM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,1 mm
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGT 110301
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje