

**Garant****VBGT 110302, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261222 HU7310
GTIN	4045197696212
Razred artikla	21G

**Opis**

VBGT 110302 HU7310 Vrsta: HU7310  
Lomač odvojenih čestica: AM  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 350 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr

Glavna primjena	N
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGT 110302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje