

Garant**eco držač za tokarenje, lijevi, širina drške b: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273846 16
GTIN	4045197517463
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

GARANT eco sustav modularnih držača s internim dovodom rashladnog sredstva na oštrice.

Odgovara:

Izmjenjive glave br. 273880 i 273890.

Dio isporuke:

Uključuje montažne vijke.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć je isključivo u kombinaciji s GARANT eco setovima br. **317900 - 319886** i GARANT eco izmjenjivim glavama za tokarenje br. **273880 - 273891**. Početne vrijednosti, ovisno o situaciji stezanja i materijalu, smanjiti za 30% do 50%.

Unutarnje hlađenje: da

Duljina glave L₁: 20,5 mm

Ukupna duljina L: 79 mm

Vijak: 279815 9

Tehnički opis

Vijak	279815 9
Duljina glave L ₁	20,5 mm
Širina drške b	16 mm
Ukupna duljina L	79 mm
Serijski naziv	Eco

Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni držač

Pribor

Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20