

bimos

ESD okretna radna stolica TEXON, prevlaka od tkanine, s kotačićima, niska, Boja sjedišta: ESD



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Razred artikla	96J

Opis

Izvedba:

TEXON okretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. Kapsulirana mehanika zahvaljujući Clean Cover; zatvorene, glatke površine. Križno postolje od aluminija, antracit. S ergonomskim opcijama podešavanja: Podešavanje visine sjedala, tehnologija automatskog kretanja (naslon i sjedalo se pomiču sinkronizirano s tijelom), Flex-Back (naslon se može zaključati u tri različita položaja), anti-shock zaštita (naslon se ne može slučajno pomaknuti prema naprijed nakon otpuštanja zaključavanja). Ergonomski oblikovan naslon za leđa. Sjedalo s integriranom potporom za zdjelicu i zaobljenim prednjim rubom sjedala.

Mekani, sigurnosni dvostruki kotači s kočnicom ovisno o opterećenju za tvrde podove.

Sjedalo i naslon s prevlakom od tkanine. Prevlaka je prozirna, ima posebno meku površinu, izuzetno je izdržljiva i može se čistiti standardnim sredstvima za čišćenje prevlaka. Ukupno izvođenje po komponentama.

Standard:

EN 61340-5-1

Tehnički opis

List s podacima

Težina	18 kg
Izvedba kotačića	Sigurnosni dvostruki kotačići za tvrde podove
Nosivost	150 kg
Serija	TEXON
Sinkronizirana mehanika	da
Izvedba	s kotačićima
Dubina sjedala	455 mm
Visina naslona	625 mm
Izvedba križnog postolja	Set valjaka
Standard	EN 61340-5-1
Materijal sjedala	Tkanina
Boja materijala sjedala	crno
Širina sjedala	480 mm
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Vrsta podešavanja po visini	Poluga za postavljanje visine
Nosivost stolice	150 kg
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Područje podešavanja visine	450 - 620 mm
Vrsta proizvoda	ESD okretna radna stolica