

**Garant****eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje ravna, lijevi, širina utora W: 4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273881 4
GTIN	4045197517630
Razred artikla	21W

## Opis

### Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273846**.

### Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza  $t_{maks}$ : 28 mm

Stezni vijak: 279815 9

## Tehnički opis

maksimalna dubina reza $t_{maks}$	28 mm
Širina utora w	4 mm
Serija	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

**Pribor**

Pritezni vijak tip 9

279815 9

Pritezni vijak

279910