

Garant**VB.T 160404, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261232 HU7310
GTIN	4045197696250
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160404 HU7310 Vrsta: HU7310
Lomač odvojenih čestica: AM
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna primjena	N

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGT 160404
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje