

**Garant****eco držač za tokarenje, desno, širina drške b: 16mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273840 16
GTIN	4045197517364
Razred artikla	21W

## Opis

**Izvedba:**

GARANT eco sustav modularnih držača s internim dovodom rashladnog sredstva na oštrice.

**Odgovara:**

Izmjenjive glave br. 273880; 273886 i 273890.

**Dio isporuke:**

Uključuje montažne vijke.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć je isključivo u kombinaciji s GARANT eco setovima br. **317900 - 319886** i GARANT eco izmjenjivim glavama za tokarenje br. **273880 - 273891**. Početne vrijednosti, ovisno o situaciji stezanja i materijalu, smanjiti za 30% do 50%.

Unutarnje hlađenje: da

Ukupna duljina L: 72 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Vijak: 279815 9

## Tehnički opis

Širina drške b	16 mm
Vijak	279815 9
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Serija	Eco
Primjena	desno

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Stezni držač

---

**Pribor**

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Pritezni vijak tip 9	279815 9
Pritezni vijak	279910
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20