

Garant
eco izmjenjiva glava za ubodno tokarenje ravna, desno, širina utora W: 2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273880 2
GTIN	4045197517531
Razred artikla	21W

Opis

Upotreba:

Zajedno s GARANT eco držačem br. **273840 – 273846**.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Unutarnje hlađenje: da

maksimalna dubina reza t_{maks} : 21 mm

Stezni vijak: 279815 9

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	21 mm
Serija	Eco
Stezni vijak	279815 9
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Pribor

Pritezni vijak	279910
Pritezni vijak tip 9	279815 9