

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
ISO kod držača	SVHCR/L 1616H11
Duljina glave L ₁	13 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	107,5 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500