

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	11 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	21,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina drške	12 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 1212F11
Ukupna duljina L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500