

bimos

Okretna radna stolica TEXON, prevlaka od tkanine, s kotačićima, niska, Boja sjedišta: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	965477 BLACK
GTIN	4099883003600
Razred artikla	96J

Opis

Izvedba:

TEXON okretna radna stolica sa izmjenjivim sustavom jastuka. Elementi jastuka jednostavno se montiraju i učvršćuju klikom. Kapsulirana mehanika zahvaljujući Clean Cover; zatvorene, glatke površine. Križno postolje od aluminija, crno sivo. S ergonomskim opcijama podešavanja: Podešavanje visine sjedala, tehnologija automatskog kretanja (naslon i sjedalo se pomiču sinkronizirano s tijelom), Flex-Back (naslon se može zaključati u tri različita položaja), anti-shock zaštita (naslon se ne može slučajno pomaknuti prema naprijed nakon otpuštanja zaključavanja). Ergonomski oblikovan naslon za leđa. Sjedalo s integriranom potporom za zdjelicu i zaobljenim prednjim rubom sjedala.

Mekani, sigurnosni dvostruki kotači s kočnicom ovisno o opterećenju za tvrde podove.

Sjedalo i naslon presvučeni tkaninom Duotec. Prevlake od tkanine posebno su prikladne za čista okruženja. Mekana površina je prozirna i izdržljiva. Lako se čisti standardnim sredstvima za čišćenje prevlaka.

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

List s podacima

Vrsta podešavanja po visini	Poluga za postavljanje visine
Nosivost	150 kg
Sinkronizirana mehanika	da
Izvedba kotačića	Sigurnosni dvostruki kotačići za tvrde podove
Širina sjedala	480 mm
Serija	TEXON
Boja materijala sjedala	crno
Izvedba	s kotačićima
Materijal sjedala	Tkanina
Izvedba križnog postolja	Set valjaka
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Visina naslona	625 mm
Standard	DIN 68877
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Težina	18 kg
Dubina sjedala	455 mm
Nosivost stolice	150 kg
Područje podešavanja visine	450 - 620 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica