

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 261313 16/11  |
| GTIN           | 4045197653864 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Veličina drške  | 16 mm                      |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice                                | 269028 22                  |
| ISO kod držača  | SVJCR/L 1616H11            |
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub><br>odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 20 mm<br>VC.. 1103..       |
| Duljina glave L <sub>1</sub>  | 21,5 mm                    |
| Veličina pločice  | 11 mm                      |
| Ukupna duljina L  | 100 mm                     |
| Standard  | DIN ISO 5610               |
| Primjena  | lijevi                     |
| Unutarnje hlađenje  | ne                         |
| Kut rezne oštrice κ   | 93 stupanj                 |
| Primjena  | Čeono tokarenje            |
| Primjena  | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda   | Okretni stezni držač       |

## Pribor

|  |            |
|--|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8                                 | 674248 TX8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22  | 269028 22  |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |