

**Garant****VB.T 160408, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HU7310
GTIN	4045197696274
Razred artikla	21G

**Opis**

VB.T 160408 HU7310 Vrsta: HU7310  
Lomač odvojenih čestica: AM  
Tolerancija: G  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 350 - 600 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	N
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr

Lomač odvojenih čestica	AM
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje