


Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261313 20/11
GTIN	4045197653871
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	24 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Veličina drške	20 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVJCR/L 2020K11
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500