

Garant**VB.T 160408, Vrsta: HB7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261234 HB7310
GTIN	4045197696281
Razred artikla	21G

Opis

VB.T 160408 HB7310 Vrsta: HB7310
Lomač odvojenih čestica: AM
Tolerancija: G
Dubina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Posmak f : 0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 350 - 600 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm

Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Vrsta	HB7310
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGT 160408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje